



TABEO-2/M/METAL-120



MADE IN GERMANY



TABEO-2/M/METAL-120



30 POJEDYNCZYCH KORON LUB SYNTERYZOWANY KRĄŻEK

- ▼ Wysokiej jakości elementy grzejne z dwukrzemianu molibdenu
- ▼ Maksymalna temperatura 1400 °C
- ▼ System synteryzacji, Ø 120mm; METAL (kit)
- ▼ Kontrola programu
 - 7-segmentowa dioda LED
 - 4 etapy
 - 9 programów
 - 4 programy stałe
- ▼ Zasilanie gazem ostonowym z ręczną regulacją
- ▼ Termopara PtRh-Pt, typ S
- ▼ Funkcja timera



Interfejs RS-232 umożliwia rejestrowanie danych programu w czasie rzeczywistym w celu analizy lub zgodności

Dane techniczne

TABEO-2/M/METAL-120





Maksymalna moc	1600 W
Zakres napięcia; częstotliwość	200-240 V; 50/60 Hz
Waga	80 kg
Wymiary Wysokość / Szerokość / Głębokość	530/460/680 mm

Dane techniczne



TABEO-2/M/METAL-120
720100005

Szczegóły ✓ standardowy ✗ niekompatybilne ● dostępne opcjonalnie

Specyfikacja		
Wysokość komory grzewczej	mm	92
System synteryzacji	Wielkość systemu	 1 x 120/30 mm
System grzewczy		
Możliwość procesu		
Max. temperatura		
Elementy grzewcze	typ	
	Numer	4
Proces grzewczy		
Max. programowalna szybkość ogrzewania	°C/min	40
Kontrola programu		
7-segmentowa dioda LED		✓
4-liniowy wyświetlacz LCD		✗
Liczba etapów do zaprogramowania		4
Pojemność programu		9
	Liczba stałych programów	4
	Liczba programów do dowolnego zaprogramowania	5
Gaz osłonowy		
Zużycie gazu osłonowego	liter/min	ręcznie regulowany
Zasilanie gazem osłonowym		ręcznie regulowany
Termopara		
PtRh-Pt, typ S		✓
Funkcje specjalne		
Awaryjny system chłodzenia		✗
Interfejs RS 232		●
Podnośnik drzwi		✗
Zasilanie gazem osłonowym		✓
Funkcja timera		✓
Dane techniczne		
Maksymalna moc	W	1600
Zakres napięcia; częstotliwość	V; Hz	200-240; 50/60
Waga	kg	80
Wymiary Wysokość / Szerokość / Głębokość	mm	530/460/680

Zakres dostawy

- ✓ standardowy
- dostępne opcjonalnie
- ⊕ dostępne opcjonalnie po wcześniejszej rezerwacji
- ✗ niekompatybilne



TABEO-2/M/METAL-120
7201000005

Elementy do synteryzacji	
8201000002 Koraliki do synteryzacji YTZ, 2,0; 200g	●
8201000003 Koraliki do synteryzacji YTZ, 1,25; 200g	✓
8201000022 System spiekania, 100; METAL (zestaw)	●
8201000023 System spiekania, 120; METAL (zestaw)	✓

Akcesoria	
8202000002 Szczypce do Tygli, 100-120; METAL	✓
8202000005 Osełka diamentowa; do synteryzowanych krążków	●
8202000006 Reduktor ciśnienia do Argonu	●
8202000007 Przewód zasilający do Argonu, 2.5 m	✓
8202000008 Przewód zasilający EU, C19; 16A	✓
8202000009 Przewód zasilający USA, C19; 16A	●
8202000010 Przewód zasilający GB, C19; 13A	●

**CONSISTENT.
RELIABLE.
PRECISE.**



DENTAL

MIHM-VOGT GmbH & Co. KG
Friedrich-List-Straße 8
76297 Stutensee-Blankenloch
Germany

Web www.mihm-vogt.de
Mail info@mihm-vogt.de