



TABEO-2/S/ZIRKON-120



TABEO-2/S/ZIRKON-120



- ▼ Resistencias de alta pureza de carburo de silicio
- ▼ Temperatura máxima 1550°C
- ▼ Programas de servicio
 - A - Control de temperatura *
 - C - Limpieza de la cámara de calentamiento
- ▼ Control del programa
 - LED de 7 segmentos
 - 4 etapas
 - 9 espacios de programas
 - Funciones especiales


- ▼ Termoelemento PtRh-Pt, tipo S

- ▼ Velocidad máxima de calentamiento 25°C/min

- ▼ Precisión de temperatura a 1500°C +/-3°C

- ▼ Función del temporizador

* sólo en conjunto con el kit de prueba



La interfaz RS-232 le permite registrar datos de programas en tiempo real para análisis o conformidad



Datos técnicos TABEO-2/S/ZIRKON-120





Volumen de la cámara de calentamiento	3 bandejas Ø 100 x 30 mm
Potencia max.	2000 W
Rango de voltaje; frecuencia	200–240 V; 50/60 Hz
Peso	85 kg
Dimensiones L/P/A	480/460/680 mm

Datos técnicos



TABEO-2/S/ZIRKON-120
7201000002

Detalles ✓ estándar ✗ no compatible ● opcionalmente disponible

Información técnica		
Altura de la cámara de calentamiento	mm	92
Capacidad max. de la cámara de calentamiento	cantidad de bandejas	 3 x 120/30 mm
Sistema de calefacción		
Capacidad de procesamiento		
Temperatura max.		
Elementos de calentamiento	tipo	
	número	4
Tiempos de proceso CLASSIC [1*]		
Velocidad max. de calentamiento programable	°C/min	25
Periodo de calentamiento mas corto a 1500°C a 230V	min	58
El período de enfriamiento mas corto a 300°C	min	143
Duración del proceso (incluido tiempo de mantenimiento 30 min.)	min(h)	231(3,9)
Tiempos de proceso SPEED [1*]		
Velocidad max. de calentamiento programable	°C/min	✗
Periodo de calentamiento mas corto a 1500°C a 230V	min	✗
El período de enfriamiento mas corto a 300°C	min	✗
Duración del proceso (incluido tiempo de mantenimiento 30 min.)	min(h)	✗
Control del programa		
LED de 7 segmentos		✓
LCD de 4 líneas		✗
Cantidad de etapas programables		4
Capacidad del programa		9
	Número de programas fijos	✗
	Cantidad de programas personalizables	9
Programas especiales		
Secar		✗
Calentamiento ventilado		✗
Programas de servicio		
A - Control de temperatura [2*]		✓
C - Limpieza de la cámara de calentamiento		✓
E - Regeneración de los elementos de calentamiento		✗
Termoelemento		
PtRh-Pt, tipo S		✓
Funciones especiales		
Sistema de enfriamiento de emergencia		✗
Interfaz RS 232		●
Elevador de puerta		✗
Suministro de gas protector		✗
Función del temporizador		✓
Datos técnicos		
Potencia max.	W	2000
Rango de voltaje; frecuencia	V; Hz	200-240; 50/60
Peso	kg	85
Dimensiones L/P/A	mm	480/460/680

[1*] Valores de procesos: temperatura de sinterización = 1500°C; tiempo de mantenimiento = 30 minutos; 1 x bandeja de sinterización [2*] sólo en conjunto con el kit de prueba

Lista de accesorios suministrados

- ✓ estándar
- opcionalmente disponible
- ⊗ opcionalmente disponible, con reserva
- ✘ no compatible



TABEO-2/S/ZIRKON-120
7201000002

Herramientas de sinterización		
8201000001	Corundum AL sinterizado, 4-6 ; 200g	●
8201000002	Perlas de sinterización YTZ, 2.0; 200g	●
8201000003	Perlas de sinterización YTZ, 1.25; 280g	●
8201000004	Granulado de sinterización YTZ; 200g	✓
8201000008	Bandeja de sinterización, 120/30	✓
8201000009	Bandeja de sinterización, 120/35; ventilado	●
8201000010	Tapa de bandeja de sinterización, 120/4	✓
8201000011	Bandeja de sinterización, anillo intermedio 120/35	●
8201000014	Bandeja de sinterización SPEED, 120/30; ranurado	●
8201000015	Bandeja de sinterización SPEED, 120/30 (kit)	●
8201000018	Placa de sinterización SPEED, 120/15	●
8201000019	Placa de sinterización SPEED, anillo superior 120/15	●
8201000021	Disco de sinterizar, 120/12	●

Accesorios		
8202000004	Horquilla de extracción T-2	✓
8202000005	Piedra de afilar de diamante; para placas de sinterización	●
8202000008	Cable de alimentación EU, C19; 16A	✓
8202000009	Cable de alimentación USA, C19; 16A	●
8202000010	Cable de alimentación GB, C19; 13A	●

**CONSISTENT.
RELIABLE.
PRECISE.**



MIHM-VOGT GmbH & Co. KG
Friedrich-List-Straße 8
76297 Stutensee-Blankenloch
Germany

Web www.mihm-vogt.de
Mail info@mihm-vogt.de